


# 流量控制

## VFFG-T-M5-7

产品代号: 8025711

FESTO

该型号产品适用于真空.



### 技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
安装类型	带螺纹
节流方向上的标准额定流量	19.1 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
环境温度	-5 ... 60 °C
额定尺寸	0.7 mm
b 值	0.5
C 值	0.07 l/sbar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
产品重量	0.5 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 空心螺栓	PA