


# 电磁线圈

## VACN-N-A1-16B

产品代号: 8029134

FESTO

用于电枢系统 FN, 接口样式A型, 符合 EN 175 301, 120 V AC/60 Hz 以及 110V AC/50-60 Hz.



### 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
持续通电率	100 %
绝缘等级	F
经过珐琅处理后的绝缘等级	F
线圈的特性参数	110 V AC: 50 Hz, 提动功耗 5.2 VA, 保持功耗 3.1 VA 110 V AC: 60 Hz, 提动功耗 4.2 VA, 保持功耗 2.5 VA
电泳强度	2.5 kV
污染等级	3
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
认证签发部门	DNV TAA000011J
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	95 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的 钢
材料信息, 电气触片	黄铜
材料信息, 绕组	铜