


底座 VABV-S1-2SB-N12

订货号: 8029815

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 宽度 | 59 mm |
| 排气功能 | 通过节流板 |
| 基于标准 | ISO 5599-1 |
| 最大阀位数量 | 1 |
| 工作压力 | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| 适用于真空 | 是 |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟低电压指令 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -20 °C...60 °C |
| 介质温度 | -10 °C...50 °C |
| 先导介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度 | -10 °C...50 °C |
| 产品重量 | 670 g |
| 气接口, 气口 2 | 1/2 NPT |
| 气接口, 气口 4 | 1/2 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 底座材料 | 压铸铝 |