

变径气嘴  
NPFC-R-G38-G14-MF  
产品代号: 8030310

FESTO



技术参数

| 特性         | 值                           |
|------------|-----------------------------|
| 材料信息, 螺纹接头 | 镀镍黄铜                        |
| 包装数量       | 10                          |
| 工作压力       | -0.95 ... 50 bar            |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 1 – 低腐蚀影响                   |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 环境温度       | -20 ... 150 °C              |
| 产品重量       | 13 g                        |
| 气动连接, 气口 1 | G3/8                        |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4                        |
| 材料备注       | 符合 RoHS                     |