

# 气源板 VABF-S1-1-P1A11-N12

订货号: 8037656

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	44 mm
排气功能	通过节流板
基于标准	ISO 5599-1
最大阀位数量	1
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
适用于真空	是
CE 认证 ( 见合格声明 )	符合欧盟低电压指令
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 ( 之后须一直润滑介质工作 )
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...50 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	660 g
气接口, 气口 1	1/2 NPT
气接口, 气口 3	1/2 NPT
气接口, 气口 5	1/2 NPT
排气板材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
气源板材料	压铸铝