

# 电磁线圈 VACC-S18-120-A1-1

订货号: 8040580

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 驱动方式                | 电控                                |
| 安装位置                | 可选                                |
| 开关位置指示器             | 否                                 |
| 持续通电率               | 100%                              |
| 绝缘材料等级              | H                                 |
| 线圈的特性参数             | 24 V DC; 12.0 W                   |
| 允许的电压波动             | -15%/+10%                         |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                  |
| 防护等级                | IP65                              |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C                    |
| 产品重量                | 530 g                             |
| 电气接口                | 类型 A<br>插头<br>符合 EN 175301-803 标准 |
| 材料说明                | RoHS 合规                           |
| 电磁线圈材料              | PA<br>钢                           |