

# 塑料气管 PUN-H-10X1,5-TGE

订货号: 8048709

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	52 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	28 mm
使用说明	TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力说明	水：与温度相关的工作压力，参见图表，0 - 60°C 时最高 0.3 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态，无冰)
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.0465 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	透明黄
肖氏硬度	D 52 +/- 3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)