


# 轴向组件 EAMM-A-L27-40A

产品代号: 8063444

FESTO



## 技术参数

| 特性         | 值              |
|------------|----------------|
| 装配位置       | 任意             |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度       | -25 ... 60 °C  |
| 相对空气湿度     | 0 - 95 %       |
| 防护等级       | IP40           |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C  |
| 可传递扭矩      | 1.5 Nm         |
| 产品重量       | 102 g          |
| 接口代码, 驱动器  | L27            |
| 接口代码, 马达输入 | 40A            |
| 材料备注       | 符合 RoHS        |