


# 轴向安装组件 EAMM-A-L38-58AA

订货号: 8063456

FESTO



## 数据表

| 特性                    | 值              |
|-----------------------|----------------|
| 安装位置                  | 可选             |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度                  | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度                | 0 - 95%        |
| 防护等级                  | IP40           |
| 环境温度                  | -10 °C...60 °C |
| 可传递的扭矩                | 9 Nm           |
| 产品重量                  | 267 g          |
| 接口代码, 驱动器             | L38            |
| 接口代码, 电机输入            | 58AA           |
| 材料说明                  | RoHS 合规        |