


气路板底座

VABV-S2-1HS-G38-CB-T2

产品代号: 8068154

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	43 mm
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	330 g
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 4	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	压铸铝