


气路板底座

VABV-S6-1Q-G38-CB-T5

产品代号: 8068610

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	41 mm
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	421 g
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	压铸铝