


单向节流阀

VFOE-LE-T-R14-Q6

订货号: 8068737

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	排气单向节流功能
气接口, 气口 1	QS-6
气接口, 气口 2	R1/4
驱动方式	手动
调节元件	可锁定旋转手柄
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	400 l/min
封锁方向上的标准标称流量	350 l/min...450 l/min
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	PBT
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
扳手开口宽度	16 mm
可旋转性	360°/不允许连续旋转
工作压力时完整温度范围	0.02 Mpa...1 Mpa 2.9 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.2 bar...10 bar
流量控制方向上的标准流量 6 -> 0 bar	610 l/min
止回方向上的标准流量 6 -> 0 bar	700 l/min...800 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
洁净室等级	4 级, 符合 ISO 14644-1

特性	值
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	16 g
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	PBT
动态密封件材料	HNBR
螺栓材料	镀锌钢
释放环材料	PBT
静态密封件材料	NBR