


真空过滤器 OAFF-G3-7

订货号: 8068945

FESTO



数据表

特性	值
过滤等级	40 µm
包规格	10
工作压力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1.5 g
安装方式	嵌入式 快速压紧
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	织物 PA
外壳材料	POM
适用于喷射脉冲	0.7 MPa 101.5 psi
适合喷射脉冲	7 bar