


# 操作单元 CDSB-A1

产品代号: 8070984

★ 核心产品范围

FESTO



## 技术参数

特性	值
最大直线长度	3 m
用户内存	3 GB
显示	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	1.77"
工作电压范围 DC	4.5 ... 5.5 V
显示分辨率	128x160 Pixel
授权	RCM Mark
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域 III
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	非冷凝 60°C 时最大 95%
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	36.6 g
USB 接口, 连接技术	USB 2.0 B 型 mini
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA6 加强
应用领域	仅针对 CMMT, CPX-E-CEC
外形尺寸 W x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm