


接近开关

DADG-D-F8-25

产品代号: 8072858

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	符合 RoHS
额定切换距离	0.6 mm
可靠的切换距离	0.64 mm
缩小系数	铝 = 0.55 不锈钢, St 18/8 = 0.8 铜 = 0.5 黄铜 = 0.65 钢, St 37 = 1.0
环境温度	-25 ... 70 °C
重复精度	0.01 mm
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大切换频率	5,000 Hz
最大切换频率, DC	5,000 Hz
最大输出电流	100 mA
电压降	2 V
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
残余纹波	10 %
无效电流	<= 10 mA
极性容错保护	对于所有的电接口
电气接口 1, 接口类型	电缆
电气接口 1, 接口技术	开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电缆长度	2 m
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
尺寸	M4
安装类型	经过紧固 齐平
产品重量	30 g
材料信息, 壳体	钢
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III