


弹性缓冲器 DYSS-G8-7-5-Y1F

订货号: 8073915

FESTO



数据表

特性	值
规格	7
行程	5 mm
缓冲	自调节
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	1.5 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
最低环境温度下的重置时间	1 s
工作模式	单作用 推
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
缓冲长度	5 mm
最大停止力	300 N
最大紧固扭矩	3 Nm
每个行程的最大能耗	2 J
每小时最大能耗	12000 J
最大残余能量	0.01 J
重置力	1.2 N
最小插入力	10 N
产品重量	33 g
质量范围	5.5 kg
安装方式	通过螺纹套管
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢
活塞杆材料	高合金钢