


# 气路板 VABM-P6-15MB-G18-M5-6

订货号: 8083546

FESTO



## 数据表

特性	值
网格尺寸	15 mm
结构特点	向下连接方向
最大阀位数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	210 g
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	M5
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金