


安装组件 DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13

订货号: 8085024

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------------|
| 基于标准 | EN 15081 ISO 5211 |
| 包规格 | 1 |
| 结构特点 | 两个平面和外方框 安装组件 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 产品重量 | 945 g |
| 接口 1, 功能 | 驱动器出口 |
| 接口 1, 设计 | SW17 孔型 07 |
| 接口 2, 功能 | 变径输出口 |
| 接口 2, 设计 | SW14 孔型 07 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 联轴器材料 | 高合金不锈钢 |
| 安装桥材料 | 钢 |
| 圆片材料 | 高合金不锈钢 |
| 螺钉材料 | 高合金不锈钢 |