


# 抓取模块

## DHMZ-DGSL-10- -V1

产品代号: 8087192

FESTO



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	10 ... 100 mm
活塞直径	12 mm
装配位置	垂直
工作模式	双作用
设计结构	气动直线模块
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	1.5 ... 8 bar
最高速度	0.8 m/s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
环境温度	5 ... 45 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	51 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	68 N
材料备注	符合 RoHS