

安装 VAME-P4-PC15-P-P10  
订货号: 8087347

FESTO



数据表

特性	值
规格	插装式接头 15 mm
安装位置	可选
包规格	10
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	1 g
安装方式	螺钉夹紧
材料说明	RoHS 合规
支架材料	高合金不锈钢