

安装组件 DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1

订货号: 8088302

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 15081 ISO 5211
包规格	1
结构特点	方形插座和方形驱动器 安装组件
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	563 g
接口 1, 功能	驱动器出口
接口 1, 设计	SW17 孔型 07
接口 2, 功能	变径输出口
接口 2, 设计	SW11 孔型 04
材料说明	RoHS 合规
联轴器材料	高合金不锈钢
安装桥材料	高合金不锈钢
圆片材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢