


线路扼流圈

CAMF-C6-FD-C6-3A

产品代号: 8088930

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------------|--------------------------------|
| 短路强度 | 否 |
| 40°C时的可接受电流负载 | 6 A |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 400 V |
| 额定工作电压, AC | 400 V |
| 标称电感 | 5.7 mH |
| 标称电感, 容差 | 10 % |
| 线频率 | 50 ... 60 Hz |
| 绝缘电压 | 2,500 V |
| 授权 | ENEC c UL - Recognized (OL) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 符合EU RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -10 ... 40 °C |
| 防护等级 | IP00 |
| 环境温度 | -10 ... 40 °C |
| 产品重量 | 2,000 g |
| 安装类型 | 安装板, 带螺栓 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 装配位置 | 水平的 |
| 电气接口 1, 功能 | 电源 |
| 电气接口 1, 接口类型 | 端子条 |
| 电气接口 1, 接口技术 | 螺丝端子 |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 2 |
| 电气接口 1, 占用的针脚/导线 | 2 |
| 电气连接1, 导体横截面 | 4 mm ² |
| 电气接口 2, 功能 | 电源 |
| 电气接口 2, 接口类型 | 端子条 |
| 电气接口 2, 接口技术 | 螺丝端子 |
| 电气接口 2, 针脚/线的数量 | 2 |
| 电气接口 2, 占用的针脚/导线 | 2 |
| 电气连接2, 导体横截面 | 4 mm ² |