


# 轴向组件 EAMM-A-T42-60PA

产品代号: 8091045  
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
额定长度	49 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	3.2 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	10 Nm
产品重量	348 g
接口代码, 驱动器	T42
接口代码, 马达输入	60PA
材料备注	符合 RoHS