


电源滤波器

CAMF-C6-F-C42-11A

产品代号: 8096894

FESTO



技术参数

特性	值
短路强度	否
40°C时的可接受电流负载	42 A
工作电压范围 AC	0 ... 520 V
线频率	0 ... 60 Hz
绝缘电压	2,650 V
外形尺寸W x L x H	50 mm x 295 mm x 85 mm
授权	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 100 °C
防护等级	IP20
环境温度	-25 ... 100 °C
产品重量	1,400 g
安装类型	安装板, 带螺栓
材料备注	符合 RoHS
装配位置	水平的
电气接口 1, 功能	电源
电气接口 1, 接口类型	端子条
电气接口 1, 接口技术	螺丝端子
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电气接口 1, 占用的针脚/导线	3
电气连接1, 导体横截面	10 ... 16 mm ²
电气接口 2, 功能	电源
电气接口 2, 接口类型	端子条
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
电气接口 2, 针脚/线的数量	3
电气接口 2, 占用的针脚/导线	3
电气连接2, 导体横截面	10 ... 16 mm ²