

球阀 VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-M-V15V15

订货号: 8097470

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	法兰符合 ANSI B16.5, 150 级

特性	值
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F0405
内径	30 mm
公称通径 DN	32
阀功能	2/2
流向	可逆
标称压力 PN	20
差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩	20 Nm
基于标准	符合 ANSI B16.5, 等级 150 ISO 5211
中等	水蒸气 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[...] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	37.3 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	压铸不锈钢
外壳物料编号	1.4408
阀座密封件材料	PTFE 改性聚四氟乙烯
密封件材料	FPM 石墨 PCTFE PTFE
滚珠材料	压铸不锈钢
滚珠的物料编号	1.4408
轴材料	高合金不锈钢
编号轴材料	1.4401
产品重量	3700 g
认证	API607 CRN
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力