


底座

VABS-P16-10S-M5

产品代号: 8097804



技术参数

特性	值
宽度	26 mm
装配位置	任意
特殊特性	氧气符合DIN EN 1797标准
阀位的最大数量	1
工作压力	0 ... 7 bar
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [6:3:4] 惰性气体 空气 氧 氮
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气 最大颗粒规格 : 5 µm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 60 % 非冷凝
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	25 g
安装类型	带通孔 具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	锻造铝合金