

排气板 VABF-B14-M3-G14

订货号: 8099350

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	1.5 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...80 °C
介质温度	-20 °C...80 °C
环境温度	-20 °C...80 °C
产品重量	280.5 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	法兰 1/4, 带 NAMUR 孔型
气接口, 气口 4	法兰 1/4, 带 NAMUR 孔型 G1/4
材料说明	RoHS 合规
减压阀外壳材料	精制铝合金