


螺纹接头

NLFA-D-U14-K3-PP-P10

产品代号: 8104286

FESTO



技术参数

特性	值
包装数量	10
设计结构	通过卡箍连接连接气管
设计	直列式结构
尺寸	直径 8 mm
流体接口	UNF1/4-28
流体接口 2	用于气管外径 3 mm
介质	流体介质 气体介质
介质说明	注意与介质所接触的材料耐受特性
整个温度范围内的气源压力	-0.075 ... 0.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.75 ... 6 bar
整个温度范围内的气源压力	-10.875 ... 87 psi
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
密封原则	硬性
装配位置	任意
额定紧固扭矩	15 Ncm
额定紧固扭矩的公差	± 15 %
产品重量	0.45 g
与介质接触的材料	PP
材料信息, 螺纹塞	PA-加强
材料备注	符合 RoHS
食品安全	参见补充材料信息
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
使用指南	请参阅应用说明 (可在 festo.com 的支持门户上找到)