


# 插头插座 NECV-C1W3L-P-P13

产品代号: 8105012

FESTO



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 175301-803
附加功能	保护电路
连接频率	50
电缆出口	直角型
电缆出口注意事项	180°可旋转
产品重量	11.6 g
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 接口技术	插头样式 C 型, 符合EN 175301-803
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电气接口 1, 安装方式	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
工作电压范围 DC	20.4 ... 27.6 V
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	20.4 ... 27.6 V
额定工作电压, AC	24 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
电泳强度	0.8 kV
防护性接地	已可供应
电缆螺纹连接	M12x1,25
电缆直径	4 ... 6 mm
导体的额定截面	<= 0.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
材料信息, 壳体	PC
壳体颜色	透明
材料信息, 螺旋式锁	镀镍钢
材料信息, 密封	HNBR
材料信息, 电气触片	镀锡黄铜