


# 电气连接板

## VAVE-K1-7-5YL1-LR

产品代号: 8115100

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	7
电缆属性	Basic
极性容错保护	用于工作电压
附加功能	保持时降流功能
信号状态显示	LED
工作电压范围 DC	12 ... 26 V
许用压力波动	+/- 10 %
额定工作电压 DC	24 V
污染等级	2
过电压类别	II
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
装配位置	任意
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 11 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 16.5 mm
产品重量	3.3 g
电连接	2针 双缆线 开放式末端
电缆结构	2x0,08
电缆直径	1.1 mm
电缆长度	0.5 m
防护性接地	还不可获得
安装类型	套上 锁定
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强 PC
材料信息, 绝缘层	PVC