


电磁线圈

VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME

产品代号: 8118324

FESTO



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, 功耗1.8 VA
许用压力波动	-15 % / +10 %
EU以外的防爆认证	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
认证签发部门	INMETRO DNV 17.0042X
燃爆防护型气体	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
燃爆防护型粉尘	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
符合防爆要求的环境温度	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	符合 RoHS