

传感器感应片 EAPM-L9-160-SLS

订货号: 8119855

FESTO



数据表

特性	值
规格	160
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	10 g
材料说明	RoHS 合规
传感器感应片材料	高合金钢