

抓取模块 DHMZ-DGST-12- -

产品代号: 8122327

FESTO

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	30 ... 100 mm
活塞直径	12 mm
装配置	垂直
工作模式	双作用
设计结构	气动直线模块
位置检测	用于接近式传感器
工作压力 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
工作压力	1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi
最高速度	0.5 m/s
重复精度	±0,02 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
防护等级	IP40
环境温度	5 ... 45 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	102 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	136 N
材料备注	符合 RoHS