



阀

# VOFC-L-M52-M-FN14-FN

产品代号: 8122930

FESTO



## 技术参数

特性	值
工作压力 MPa	0.25 ... 0.8 MPa
工作压力	2.5 ... 8 bar
防护等级	IP65
安全性能等级 (SIL)	产品可用于SRP/CS,最高 SIL 2 (高要求) 产品可用于SRP/CS 直至低要求的SIL 2
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS