

# 弹性缓冲器 DYEF-G8-M4-Y1-F1A

订货号: 8131070

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	M4
行程	0.9 mm
缓冲	两端带弹性缓冲垫，无金属固定挡块
安装位置	可选
位置检测	无
衍生型	不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况：钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
缓冲长度	0.9 mm
最大紧固扭矩	0.5 Nm
每个行程的最大能耗	0.018 J
产品重量	5 g
安装方式	通过螺纹套管
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢