

弹性缓冲器 DYEF-G8-M8-Y1-F1A

订货号: 8131073

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | M8 |
| 行程 | 1.3 mm |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲垫，无金属固定挡块 |
| 安装位置 | 可选 |
| 位置检测 | 无 |
| 衍生型 | 不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况：钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。 |
| 最大冲击速度 | 0.8 m/s |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 缓冲长度 | 1.3 mm |
| 最大紧固扭矩 | 2 Nm |
| 每个行程的最大能耗 | 0.12 J |
| 产品重量 | 23 g |
| 安装方式 | 通过螺纹套管 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR |
| 外壳材料 | 高合金钢 |