


# 端板

## VABE-C13-100-F90-DU

产品代号: 8141663

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
设计结构	不带节流功能 气流方向可切换
工作压力 MPa	0 ... 0.8 MPa
工作压力	0 ... 8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	-40 ... 80 °C
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	645 g
安装类型	带附件
气动连接	气路板底座, 供气
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金, 光滑阳极氧化 (20 µm)
材料信息, 密封	EPDM NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金, 光滑阳极氧化 (20 µm)
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀