

覆盖组件 MS12-RB-10

订货号: 8147577

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	300 g
盖子材料	PA
材料说明	RoHS 合规