


塑料气管 PUN-H-F-4X0,75-BL

订货号: 8153381

FESTO



数据表

特性	值
外径	4 mm
流量相关弯曲半径	16 mm
内径	2.6 mm
最小弯曲半径	8 mm
使用说明	无文字的气管 TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力说明	水：与温度相关的工作压力，参见图表，0 - 60°C 时最高 0.3 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液态，无冰）
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	参见合规性声明
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量（取决于长度）	0.0084 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 4 mm 用于倒钩接头内径 3 mm，带管接螺母
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)