


VESA 转接件 CAFM-D4-VE

订货号: 8155224

FESTO



数据表

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-30 °C...80 °C
环境温度	-20 °C...55 °C
产品重量	445 g
安装方式	螺钉夹紧
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	高合金不锈钢