


# 液压缓冲器支架 DADP-ES-G8-20

产品代号: 8159236

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	20
装配位置	任意
设计结构	制动杆
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
环境温度	0 ... 60 °C
最大制动力	1,100 N
最大紧固扭矩	5.2 Nm
拧紧扭矩公差	± 20 %
产品重量	305 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 杠杆	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	镀锌钢