


轴向组件 EAMM-A-T46-57A

产品代号: 8169409

FESTO



技术参数

特性	值
额定长度	42 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	3.2 kgmm ²
可传递扭矩	6 Nm
产品重量	395 g
接口代码, 驱动器	T46
接口代码, 马达输入	57A
材料备注	符合 RoHS