

过滤器 MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B

订货号: 8181093

FESTO



数据表

特性	值
规格	2
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
最大冷凝容积	3 ml
工作压力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
标准标称流量	225 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	7 级，符合 ISO 14644-1
储存温度	-5 °C...50 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1 : 2010 [6 : 4 : 4]
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	45.3 g
安装方式	要么： 面板式安装 管式安装 带附件
气接口，气口 1	M5
气接口，气口 2	M5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
弹簧材料	高合金钢
过滤器材料	PE

特性	值
外壳材料	加强型聚酰胺
膜片材料	NBR
碗罩材料	PC