

限位开关 SDK-3-PK-3

订货号: 8714

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	机械
标准标称流量	16 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	0 bar...8 bar
结构特点	球座
复位类型	弹簧复位
公称通径	0.6 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
先导类型	直接
流向	不可逆
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...80 °C
环境温度	-10 °C...80 °C
驱动力	12 N
产品重量	50 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	PK-3
气接口, 气口 2	PK-3
气接口, 气口 3	非管式