



# 摆动手柄阀，带空闲复位 L-5-1/4-B

订货号: 8993

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	两位五通，单稳态
驱动方式	机械
标准标称流量	550 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	-0.95 bar...10 bar
结构特点	提动座
公称通径	7 mm
先导类型	直接
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	71.5 N
产品重量	360 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 4	G1/4
气接口，气口 5	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝