


双耳环支座 LN-125

产品代号: 9036

FESTO

用于耳轴安装, 气缸型号 DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



技术参数

特性	值
尺寸	125
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	2,632 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	球状石墨铸铁