

塑料金属复合管 PM-6

订货号: 9087

FESTO



数据表

特性	值
外径	8 mm
流量相关弯曲半径	25 mm
内径	5.2 mm
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...30 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-29 °C...65 °C
产品重量 (取决于长度)	0.032 kg/m
颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	精制铝合金 PE