

关节轴承 SGS-M8

产品代号: 9255

★ 核心产品范围

带六角螺母, 用于气缸耳轴安装(活塞杆侧面), 符合 DIN ISO 8139 标准.

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|----------------|
| 尺寸 | M8 |
| 基于标准 | ISO 12240-4 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -40 ... 150 °C |
| 产品重量 | 54 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 外环 | 黄铜 |
| 材料信息, 壳体 | 钢, 镀锌 |
| 材料信息, 内环 | 钢 |
| 材料信息, 螺母 | 钢, 镀锌 |