

# 关节轴承 SGS-M20X1,5

订货号: 9264

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 规格                  | M20x1.5         |
| 基于标准                | ISO 12240-4     |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度                | -40 °C...150 °C |
| 产品重量                | 468 g           |
| 材料说明                | RoHS 合规         |
| 外环材料                | 黄铜              |
| 外壳材料                | 镀锌钢             |
| 内滚道材料               | 钢               |
| 螺母材料                | 镀锌钢             |