



# 压力开关阀 VD-3-PK-3

订货号: 9270

FESTO



## 数据表

特性	值
标准标称流量	100 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
公称通径	2.5 mm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	220 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	PK-3
气接口, 气口 2	PK-3
气接口, 气口 3	PK-3
材料说明	RoHS 合规